

PLS.7

DOTACJA
ZUS

Podest roboczy z bocznymi stabilizatorami.
Safe working platform.



OPCJONALNIE
OPTIONAL

OPCJONALNIE
OPTIONAL



Zaślepka do stopnia PLS.
Cap for step for PLS.



30 Kg

Norma Europejska
UNI EN 131-7

Przechodzi test na
przewracanie boczne.
It passes the lateral tilting
test.



Stabilizator krótki.
Stabilizer.



Kompaktowa, lekka i łatwa
do złożenia.
Compact size for easy
transportation.



Bezpieczna platforma
robocza.
Non-slip working platform.




Absolutna stabilność
podczas pracy, wygodne
i szybkie przemieszczanie.
Absolute stability while
working and easy to move.

Specyfikacja techniczna / Technical specifications

ART. ITEM	ILOŚĆ STOPNI* N° OF RUNGS*	WAGA (kg) WEIGHT (kg)	A MIN./MAX. (cm)	B MIN./MAX. (cm)	C (cm)	D (cm)	D1 (cm)	F (cm)	G MIN./MAX. (cm)	G1 MIN./MAX. (cm)	H (cm)
PLS3.7	3	31	280/330	80/105/130	63	70	29	28	106/127/146	122/144/163	205
PLS5.7	5	37	330/438	133/158/183/211/238	63	82	29	28	143/163/182/201/220	160/179/198/218/237	260

STABILIZATOR W STANDARDZIE / WITH STABILIZER

*ŁĄCZNIE Z PLATFORMĄ ROBOCZĄ / WORK DECK INCLUDED



Części zamienne / Spare parts

BRAC.PLS2  Poręcz ochronna dolna do PLS. Bottom safety handrail for PLS.	BRAC.PLS3  Poręcz ochronna środkowa do PLS. Middle safety handrail for PLS.	BRAC.PLS4  Poręcz ochronna górna do PLS. Top safety handrail for PLS.	BRAC.PLS  Komplet poręczy do PLS. Kit safety handrail for PLS.	2TASCAPLS3P  Torba na narzędzia. Tool bag.
2TAPP78D  Stopka zewnętrzna prawa do PLS. Right outer foot for PLS.	2TAPP78S  Stopka zewnętrzna lewa do PLS. Left outer right for PLS.	2TAPP35E  Stopka 35 mm zewnętrzna czarna PLS. Black PCV outer foot 35 mm for PLS.	ZPROFPLS.E3P (PLS3)  Element zewnętrzny tył PLS3. Rear outer element for PLS3.	ZPROFPLS.E5P (PLS5)  Element zewnętrzny tył PLS5. Rear outer element for PLS5.
ZPROFPLS.E3A (PLS3)  Element zewnętrzny przód PLS3. Front external element for PLS3.	ZPROFPLS.E5A (PLS5)  Element zewnętrzny przód PLS5. Front external element for PLS5.	2TAP.30X30R  Zaślepka kwadratowa czerwona 30x30 mm PLS. Cap for step 30x30 mm PLS.	2TAPPD35  Zaślepka na rurkę Ø 35x1,5 mm czarna. Tube cap Ø 35x1,5 mm black.	PLS.UZKOL  Uchwyt z kołami Ø 125 mm do PLS (kpl.). Spare wheel Ø 125 mm for PLS.
4MOCK.PLS  Mocowanie-uchwyt PLS z podwójnym kołem. Mounting - PLS handle with a double wheel.	ZPROFPLS-N.GR3  Szczebel elem. zewn. PLS3 z kołami Ø 125 mm. Rung with wheels Ø 125 mm for PLS3.	ZPROFPLS-N.GR5  Szczebel elem. zewn. PLS5 z kołami Ø 125 mm. Rung with wheels Ø 125 mm for PLS5.	P27  Blokada drabiny, kompletna do PLS. Adjustment locks for PLS.	2CINTA.81(PLS3)  Taśma nyl. rozwarcie drabiny 5x81 cm do PLS3 (2 szt.). Nylon tape, opening the ladder 5x81 cm (2 pcs.).
2CINTA.98 (PLS5)  Taśma nyl. rozwarcie drabiny 5x98 cm do PLS5. Nylon tape, opening the ladder 5x98 cm for PLS5.	2CINTA.56  Taśma nyl. rozwarcie poręczy 5x56 cm do PLS3 i PLS5. Nylon tape, opening the handrail 5x56 cm for PLS3, PLS5.	PLS.STAB.6  Stabilizator teleskopowy do PLS56. Telescopic stabilizer for PLS56.	Akcesoria / Accessories	
STA-SUPERTELES  Stabilizator krótki (2 szt.). Do modeli PLS3.7, PLS5.7 od roku 2025, oraz do modeli PLS COMPACT (PLS32-PLS55) Telescopic stabilizer for PLS3.7, PLS5.7 (2 pc). Version from 2025, nad for moels PLS COMPACT (PLS33-PLS55).		2RUOT170  Koło plastikowe Ø 170 mm. Spare wheel Ø 170 mm.	CANC.PLS  Bramka do PLS, PLS.7 Gate to models PLS, PLS.7.	NAKL.15  Nakładka podwyższająca bortnicę do 15 cm do PLS, PLS.7, PLS COMPACT. An overlay that raises the toeboard to 15 cm for PLS, PLS.7, PLS COMPACT.
			BR.PLS3 BR.PLS5  Poręcze teleskopowe do PLS3, PLS3.7, PLS5, PLS5.7 (kpl.) Telescopic rails for PLS3, PLS3.7, PLS5, PLS5.7 (set).	Uwaga, Attention: Poręcze nie są dostępne jako oddzielny produkt. Muszą zostać zamówione razem z podestem i są montowane wyłącznie w zakładzie Faraone podczas produkcji. Nie ma możliwości późniejszego dokupienia barierki do już dostarczonego podestu. Handrails are not available as a separate product. They must be ordered together with the platform and are installed exclusively at the Faraone factory during production. It is not possible to purchase guardrails separately for a platform that has already been delivered.